

Garant**Schroevendraaier-assortiment, Aantal delen: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	667533 10
GTIN	4067263129929
Artikelklasse	61F

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met stroef **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.

Dubbele steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Verchroomd oppervlak. Zwarte punten met nauwkeurige maatvoering.

Inhoud:

2 sleufstelen: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 Steel voor Phillips: Maat 1 / maat 2

1 steel voor Pozidriv: Maat 1 / maat 2

2 Stelen voor Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 stelen voor zeskant: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 bithouder: 1 St.

1 tweecomponenten-handvat: 1 St.

Levering:

Inclusief roltas, textiel.

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
----------	-----------------------

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen	10
Materiaal handgreep	2-componenten Haptopreen
Kap draaibaar	nee
Ratelfunctie	nee
Ruimersteel inbegrepen	nee
Telescoophandgreep	nee
Producttype	Schroevendraaiers