

**KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302, Type: 30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238310 30
GTIN	4047109082373
Artikelklasse	24J

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijbehorend: nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 en 268887 K10.

Opmerking:

Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301. Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239653 8IP3
ISO-code wisselplaat	TO.X 0902..
Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301	47; 56
Grove verstelafstand S	5 mm
Buiten-Ø D ₁	16 mm
Nuttige lengte L ₁	45 mm
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 8IP

674252 8IP

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP3

239653 8IP3

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50