

Weefselversterkte tape UV-bestendig, transparant, Breedte x lengte (mm x m): 48X20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

tesa® Ultra Power Clear is ontwikkeld voor toepassingen binnen en buiten. Dankzij de hoge UV- en temperatuurbestendigheid kan het product ook worden gebruikt bij extreme weersomstandigheden en temperaturen van -10 °C tot +90 °C. Het transparante reparatieband is ideaal voor buitenactiviteiten, maar biedt natuurlijk ook waardevolle ondersteuning bij (tijdelijke) reparaties in huis.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Lengte	20 m
Breedte	48 mm
Trekvastheid	3,5 N/mm
Fabrikantnummer	4665

temperatuurbestendig tot	-10 - 90 °C
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Kleefkracht op staal	0,9 N/mm
Lijm	Synthetisch rubber
Type plakband	eenzijdig
Kleur	transparant
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Dragermateriaal	PE-film
Weefselfijnheid	30 mesh
Rekbaarheid	27 %
Liner aanwezig	nee
Dikte	0,17 mm
Productnaamattribuut	transparant
Producttype	Plakband