

Garant**CCGT 09T302L, Soort: HB7015**

Bestelgegevens

Bestelnummer	237697 HB7015
GTIN	4045197699855
Artikelklasse	21F

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor **gecontroleerde spaanbreuk** bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat.

Soort: HB7015

Spaanbreker: SS

Voeding f: 0,05 - 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7015
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T302L
Producttype	Wisselplaat voor het precisiekotteren

