

**KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302, Type: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238310 50
GTIN	4047109082397
Artikelklasse	24J

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijbehorend: nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M en 268888 BK8425.

Opmerking:

Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301. Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239653 10IP
Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301	79 en 93
ISO-code wisselplaat	TO.X 1403..
Grove verstelafstand S	8 mm
Buiten-Ø D ₁	25 mm
Nuttige lengte L ₁	77,5 mm
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239653 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP