

**WNGA 080408, KBN25M, Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255690 ME
GTIN	4960664507825
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snijkantuitvoering	ME
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,

Soort	KBN25M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	WNGA 080408
Aantal wisselingen/snijkanen	3
Productnaamattribuut	KBN25M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		