

**KOMET® Precisie-kotterkop B301, Ø Dmin: 39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238301 39
GTIN	4047109005679
Artikelklasse	24B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.**

De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de Ø via nonius. Centrale koelvloeistofoevoer tot aan de snijkant.

**Toepassing:**

**Voor het kotteren van Ø29,5 t/m 121 mm.**

Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

**Opmerking:**

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

**Technische beschrijving**

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	32
Gebruik	238310 20
Minimale Ø D <sub>min</sub>	39
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm
Klemschroevenset	249900 SW4
Spindelbereik-Ø	39 - 45 mm
Schacht	ABS

Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

---

## Accessoires

KOMET® Precisie-kotterkopinzetstukM302 Type 20	238310 20
--	-----------