

**VNGA 160408, KBN35M, Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255683 ME
GTIN	4960664544844
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijkantuitvoering	ME
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snedecndities	continu

Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	VNGA 160408
Aantal wisselingen/snijkant	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		