

**Draai-wisselplaat VNGA 160408, CBN (0°), Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255683 ME
GTIN	4960664544844
Artikelklasse	25H

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijkantuitvoering	ME
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snedeccondities	continu
Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN

ISO-code wisselplaat	VNGA 160408
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		