


HOLEX**HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90°, TiAlN, Buiten-
Ø Dc: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1582 6
GTIN	4067263133148
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Als nr. 150182****Alle verzinkbooren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

- **Exacte bewerkingsresultaten bij handmatig en machinaal gebruik.**
- **Vloeiend draaien door extreem ongelijke steek van de snijkanten voor aantrekkelijke oppervlakken.**
- **Optimale gereedschapsstandtijden door TiAlN-hoogrendementcoating.**
- **Hoge proceszekerheid door geoptimaliseerde spaanafvoer.**
- **Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.**

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van 90°-verzinkingen.

Technische beschrijving

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	1,5 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,09 mm/omw,
Totale lengte L	45 mm

Schacht-Ø D _s	5 mm
Buiten-Ø	6 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Aantal snijkanten Z	3
Schachttolerantie	h9
Coating	TiAlN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	groen
Serie	Pro Steel
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	75 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	70 m/min	N
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 55 HRC	onder voorwaarden geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	18 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	12 m/min	S

GG(G)	geschikt	20 m/min	K
CuZn	geschikt	20 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150182 6
HOLEX Pro Steel verzinkborensset nr. 150182 met cassette90° Aantal verzinkboren 6	150342 6
HOLEX Pro Steel verzinkborensset nr. 150182 met cassette90° Aantal verzinkboren 7	150342 7