

**APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**T.b.v.:**

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800 – 215870.

Inhoud:

50 × 215886 UNI

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	APKT 1003 PDER
Soort	HBM025
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	220 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	290 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	150 m/min	M
GG(G)	geschikt	150 m/min	K
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

APMT 100305 TR Type UNI

215880 UNI

APKT 1003 PDER Type UNI

215886 UNI