


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7625, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

T.b.v.:

GARANT vlakfrees nr. 214200, nr. 214202 en nr. 214205.

Inhoud:

50 × 214241 INOX

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.**Technische beschrijving**

Type	RVS
Inhoud	50
Plaatdikte E	3,18 mm
ISO-code wisselplaat	SEKR 1203 AFTN
Soort	HB7625
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	40 m/min	S
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		

Accessoires

SEKT 1204 AFTN Type INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Type UNI	214440 UNI