

Garant**SEKT 1204 AFTN, HB735, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**T.b.v.:**

GARANT vlakfrees nr. 214200, nr. 214202 en nr. 214205.

Inhoud:

50 × 214312 UNI

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.**Technische beschrijving**

Type	UNI
Inhoud	50
Plaatdikte E	4,76 mm
ISO-code wisselplaat	SEKR 1203 AFTN
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	450 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	45 m/min	S
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	170 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		

Accessoires

SEHT 1204 AFSN Type UNI

214310 UNI

SEKT 1204 AFTN Type UNI

214312 UNI