

**Garant****CNGA 120408, KB7205, Toepassingsgebied: HART**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	255707 HART
GTIN	4045197511430
Artikelklasse	21H

## Omschrijving

### Uitvoering:

Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.

**KB 7205:** Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.

Soort: KB7205

Snijkantuitvoering: 0,2 mm × 25°

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/omw,

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Voeding $f$	0,05 - 0,15 mm/omw,
Toepassingsgebied	HARD

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Snijkantuitvoering	0,2 mm $\times$ 25°
Soort	KB7205
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
ISO-code wisselplaat	CNGA 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Productnaamattribuut	KB7205
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	250 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	210 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	180 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	250 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		