

metabo**Haakse slijper, Type: 613052840**

Bestelgegevens

Bestelnummer	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Borstelloze haakse accuslijper van de nieuwe generatie: zo krachtig als een netadapter van 1100 watt dankzij 40% meer vermogen**
- **Servicevrije Brushless-motor met maximale efficiëntie en een zeer goede hanteerbaarheid**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd**
- **Accupack kan in stappen van 90° graden worden gedraaid voor de beste ergonomie in elke werkpositie**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging**
- **Veel merken, één accu-systeem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com**

Levering:

Beschermkap, steunflens, tweegaatsklemmoer, extra handgreep, pensleutel, zonder accupack en zonder lader.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	8 m/s ²
------------------------------	--------------------

Onbelast toerental	10000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Maximale schijf-Ø	125 mm
Draadaansluiting	M14
Fabrikantnummer	W 18 LT BL 11-125
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Karton
Gewicht	1,8 kg
Geluidsproductie	92 dB
Producttype	Haakse slijper