

Garant**GARANT Master Eco SET HB7130-2, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265133 20 |
| GTIN | 4067263135531 |
| Artikelklasse | 29W |

Omschrijving**Levering:**

1× klemhouder nr. 260291 en 40× wisselplaten nr. 260462 HB7130-2.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Totale lengte L | 90 mm |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| ISO-code houder | SDJCR/L 2020X11 |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. |
| Koplengte L ₁ | 30 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |

Producttype

Klemdraaihouder