

Garant GRIDLINE

Legbord met spanstangen, voor compartimentbreedte in G: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	998410 20
GTIN	4067263135906
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkt legbord van plaatstaal met rond materiaal aan de voorzijde en achterzijde voor spanmogelijkheid.

T.b.v.:

GridLine kasten diepte 20G.

Levering:

Legbord met spanstangen.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	450 mm
Nuttige diepte	425 mm
geschikt voor kastbreedte G	20
geschikt voor kastdiepte G	20
Diepte	425 mm
Breedte	450 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

