

**Voordeelsverpakking komborstel staaldraad 0,35 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5730 60
GTIN	4067263136156
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**.

Komt overeen met nr. 573005. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Borstel-Ø D ₁	65 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingsmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

Accessoires

KomborstelStaaldraad 0,35 mm Borstel-Ø D1 60 mm

573005 60