

**Komborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**.

Komt overeen met nr. 573005. Met **binnendraad M14**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M14
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Lengte borsteldeel H ₁	30 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

Accessoires

KomborstelStaaldraad 0,35 mm Borstel-Ø D1 100 mm

573005 100