

Garant GRIDLINE

**Uittrekbare rail voor hangende artikelen 200 kg, 56×24G, Type: 90****Bestelgegevens**

Bestelnummer	998265 90
GTIN	4067263136064
Artikelklasse	91R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uittrekbare rail, **100% uittrekbaar en met geleidingen**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 100 mm. Met 5 dwarse pijpen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

**T.b.v.:**

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

**Levering:**

Uittrekbare rail compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstelsysteem.

**Technische beschrijving**

Gewicht	50 kg
Inbouwhoogte	90 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
Nuttige diepte in G	24
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige breedte in G	56
Toepassingsgebied	Containerinrichting

Belastbaarheid totaal	200 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	56x24G
Nuttige breedte	1400 mm
Nuttige diepte	600 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord