


**HOLEX****Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5712 115X22
GTIN	4067263136194
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 571203.

**Toepassing:**

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

**Linksom gedraaid**, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

**Technische beschrijving**

Aantal gedraaide draaddelen	20
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	24 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Maximaal toerental	12500 min <sup>-1</sup>
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	14 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel

---

## Accessoires

Ronde borstelStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø D1xboring-Ø d1 / schroefdraad M 115X22 mm	571203 115X22
---	---------------