

HOLEX**Conische borstel gebogen Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 571303.

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **binnendraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M14
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezetting breedte L ₁	12 mm
Bezetting materiaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Conische borstel

Accessoires

Conische borstel gebogenStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø
D1×schroefdraad M 125XM14 mm

571303 125XM14