

Garant**Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5264 120
GTIN	4067263136859
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
- **Stabiele glasweefselshotel voor optimale aandrukkracht.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

Voldoet aan 565264.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslippen, zware afname en randbewerking.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Inhoud	100
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin

Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	onder voorwaarden geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Lamellenslijpschijflong life ZA conisch Korrelgrootte 120

565264 120