

**Garant****Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5264 80
GTIN	4067263136842
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
- **Stabiele glasweefselshotel voor optimale aandrukkraft.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**

**long life** - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

Voldoet aan 565264.

**Toepassing:**

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslippen, zware afname en randbewerking.

**Technische beschrijving**

Vormbeschrijving	schuin
Korrelgrootte	80
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm

Inhoud	100
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	onder voorwaarden geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Lamellenslijpschijflong life ZA conisch Korrelgrootte 80	565264 80
--	-----------