

**Garant****Doorslijpschijf RVS EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 230/100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5272 230/100
GTIN	4067263136996
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal type voor **RVS**.

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfsterkte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**. Komt overeen met nr. 563272.

**Specificatie:**

**A46-BF.**

**Technische beschrijving**

Inhoud	100
Vormbeschrijving	recht
Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	5,7 - 9,5 mm
Schijf-Ø	230 mm

Schijfbreedte	1,9 mm
Specificatie	A46-BF
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

563272 230

Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoeringEXTRA DUN, RVS  
Schijf-Ø 230 mm

---