

**Garant****Doorslijpschijf RVS EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 125/500**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5272 125/500
GTIN	4067263136972
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

### Uitvoering:

Speciaal type voor **RVS**.

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfsterkte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**. Komt overeen met nr. 563272.

### Specificatie:

**A60R-BF.**

## Technische beschrijving

Inhoud	500
Specificatie	A60R-BF
Vormbeschrijving	recht
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm

Schijfbreedte	1 mm
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

563272 125

Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoeringEXTRA DUN, RVS  
Schijf-Ø 125 mm

---