

**Doorslijpschijf „2 in 1“, Schijf-Ø / aantal: 115/100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5505 115/100
GTIN	4067263137009
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.****Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid  $v_c$ .

**Specificatie:****A60R-BF.** Komt overeen met 563505.**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	115 mm
Inhoud	100
Schijfbreedte	1 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A60R-BF

Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Vormbeschrijving	recht
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Doorslijpschijf 2 in 1' Schijf-Ø 115 mm	563505 115
---	------------