

Garant**Afbraamschijf Universeel, Schijf-Ø x schijfbreedte / aantal: 230X7/50mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5010 230X7/50
GTIN	4067263135487
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: Afbraamschijven gebogen (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Gebruik: Op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Voor **universele toepassing** op **RVS, staal** en gietijzer. Komt overeen met nr. 560010.

Specificatie:

28-A30R-BFX.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	230 mm
Schijfbreedte	7 mm
Inhoud	50

Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
CuZn	geschikt onder voorwaarden		
Kunststof, GFK	geschikt onder voorwaarden		
Uni	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		

Accessoires

Afbraamschijf Universeel Schijf-Ø x schijfbreedte 230X7 mm

560010 230X7