

Garant**Schroefborging 2GP22, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8060 50
GTIN	4067263133094
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component Schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastlopen wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP22** weinig sterk. Gemiddelde viscositeit. Ideaal voor gemakkelijk demonteerbare Schroefverbindingen. Voor het borgen van schroeven met fijne schroefdraad.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Volledig uitgehard na	3 - 6 h
-----------------------	---------

Dichtheid	1,08 g/cm ³
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Voor draadsoort	Fijne draad
Dynamische viscositeit	800 - 1500 mPas
geschikt voor materiaal	metaal
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Voor draadafmeting M tot	M36
Inhoud	50 ml
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Vorm	vloeibaar
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Kleur	paars
Chemische basis	Methacrylate
Handvastheid na	5 - 10 min
Serie	GreenPlus
Sterkteklasse	geringe sterkte
Minimaal losbreekmoment	5,5 - 11,5 Nm
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Schroefborging2GP22 Inhoud 50 ml

088060 50