

Garant**Schroefborging 2GP43, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component Schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP43** middelsterk. Verdicht en sluit af bij veel soorten Schroefverbindingen. Zeer resistent tegen trillingen. Snelle uitharding bij een hoog aantal ferrometalen. Verhoogde olietolerantie.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
-----------------------------------	----------

Serie	GreenPlus
Kleur	blauw
Demontage	met normaal gereedschap
geschikt voor materiaal	metaal
Vlampunt	100 °C
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Minimaal losbreekmoment	15 - 25 Nm
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Vorm	vloeibaar
Handvastheid na	5 - 15 min
Chemische basis	Methacrylate
Sterkteklasse	Middelsterk
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	met olie besmeurde oppervlakken
Voor draadafmeting M tot	M36
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Inhoud	50 ml
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Dynamische viscositeit	1500 - 4000 mPas
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Schroefborging2GP43 Inhoud 50 ml

088061 50

