

Garant**Schroefdraadafdichtmiddel 5GP77, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media.

Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen Schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP77**. Vormt een afdichting voor buisdraadverbindingen conisch/ cilindrisch tot R3 inch, bijv. gasleidingssystemen. Warmtebestendig.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Kleur	geel
Demontage	met normaal gereedschap
Dichtheid	1,09 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C

Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
maximale spleetmaat	0,35 mm
Serie	GreenPlus
Dynamische viscositeit	20000 - 40000 mPas
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpfafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpdraad
Minimaal losbreekmoment	20 - 30 Nm
Chemische basis	Methacrylate-ester
Inhoud	50 ml
Voor draadafmeting inch	3 inch
Sterkteklasse	Zeer sterk
Handvastheid na	5 - 15 min
Voor draadafmeting M tot	M80
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Vorm	vloeibaar
Vlampunt	100 °C
Eigenschap	markeringsvrij
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Schroefdraadafdichtmiddel5GP77 Inhoud 50 ml	088066 50
---	-----------
