

Garant**Schroefdraadafdichtmiddel 5GP42, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP42**. Afdichtmiddel voor werkstukken met schroefdraden in hydraulische of pneumatische installaties resp. aansluitdelen. Effectieve bescherming tegen olie, water, koolwaterstoffen en chemische producten.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
maximale spleetmaat	0,15 mm
Minimaal losbreekmoment	15 - 25 Nm

Handvastheid na	10 - 20 min
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Sterkteklasse	Middelsterk
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Dynamische viscositeit	400 - 800 mPas
Voor draadafmeting M tot	M26
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	vloeibaar
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Demontage	met normaal gereedschap
Kleur	bruin
Inhoud	50 ml
Chemische basis	Methacrylate-ester
Vlampunt	100 °C
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Schroefdraadafdichtmiddel5GP42 Inhoud 50 ml	088064 50
---	-----------