

Garant**Vlakkenafdichtmiddel 5GP74, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddel dat via luchtafsluiting tussen nauwsluitende metalen oppervlakken uithardt. Type **5GP74**. Voor het afdichten van flenzen en oppervlakken. Snel uithardend, licht flexibele afdichtmiddellaag.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Handvastheid na	5 - 20 min
maximale spleetmaat	0,25 mm
Demontage	met normaal gereedschap
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding

geschikt voor toepassingsgebied	Vlakafdichting
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Sterkteklasse	Middelsterk
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Inhoud	50 ml
Dichtheid	1,09 g/cm ³
Vorm	vloeibaar
Dynamische viscositeit	23000 - 35000 mPas
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	waterbestendig
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Kleur	oranje
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Minimaal losbreekmoment	10 - 20 Nm
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Vlakkenafdichtmiddel5GP74 Inhoud 50 ml

088067 50