

Garant**verbindingsmiddel 6GP60, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Type **6GP60**. Voor het repareren van versleten gebieden en het herstellen van correcte passingen. Geschikt voor grote scheuren. Uitgehard product kan door boren, frezen of slijpen worden bewerkt.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C

geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
maximale spleetmaat	0,3 mm
Vorm	pasteus
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Vlampunt	100 °C
Minimaal losbreekmoment	18 Nm
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Dynamische viscositeit	200000 - 600000 mPas
Chemische basis	Methacrylate
Sterkteklasse	Zeer sterk
Inhoud	50 ml
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Handvastheid na	5 - 15 min
Voor draadafmeting M tot	M20
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Kleur	zilver
Serie	GreenPlus
Dichtheid	1,13 g/cm ³
Producttype	Opvulmiddel

Accessoires

verbindingsmiddel6GP60 Inhoud 50 ml

088071 50