

Garant**verbindingsmiddel 6GP38, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Type **6GP38**. Snel uithardend universeel product met zeer hoge sterkte voor statische schuifbelastingen en dynamische belastingen. Voor de bevestiging van tandwielen, poelies, rotor-asverbindingen aan elektromotoren.

Kenmerk:

Inhoud 3 stuks

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C

Chemische basis	Methacrylate
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Inhoud	50 ml
maximale spleetmaat	0,25 mm
Dynamische viscositeit	3000 - 6000 mPas
Vlampunt	100 °C
Serie	GreenPlus
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Handvastheid na	5 - 15 min
Dichtheid	1,09 g/cm ³
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
Voor draadafmeting M tot	M36
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	metaal
Minimaal losbreekmoment	40 Nm
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Kleur	groen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Producttype	Opvulmiddel

Accessoires

verbindingsmiddel6GP38 Inhoud 50 ml

088069 50