

**Weefselversterkt plakband, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 48X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3766 48X50
GTIN	4067263137610
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Universeel toepasbaar voor reparatiewerkzaamheden.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Lengte	50 m
Kleur	zwart

Dragermateriaal	Weefsel
Trekvastheid	3,5 N/mm
Breedte	48 mm
Minimale houdbaarheid	12 maand
Liner aanwezig	nee
Rekbaarheid	25 %
Opslagtemperatuur	20 °C
Lijm	Synthetisch rubber
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Verpakken
Kleefkracht op staal	0,75 N/mm
temperatuurbestendig tot	75 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Dikte	0,17 mm
Type plakband	eenzijdig
Weefselfijnheid	32 mesh
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband

Accessoires

Weefselversterkt plakband Breedte x lengte (mm x m)
48X50

083766 48X50