

Platte grijpermagneet met binnendraad, SmCo₅, Ø: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5922 20
GTIN	
Artikelklasse	00N

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-cobalt (SmCo₅).**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hard ferrietgrijpers.**

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Ø	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Schroefdraadbus	ja
Schroefdraad	M4
Gewicht	16,5 g
Hoogte met schroefdraad	13 mm

Hoogte	6 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	90 N
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet