

**Platte potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 29mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Artikelklasse	00N

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Platte magneet ingebed in stalen mantel ter bescherming.
- Bevestiging van de magneet van onderen af via boring met verzinking.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 450 °C (gr. 19 tot 100 °C).

**Kenmerk:**

Inhoud 10 stuks

**Toepassing:**

Apparatenbouw.

**Technische beschrijving**

Nominale houdkracht	50 N
Bevestigingsboring-Ø	5,2 mm
Ø	28,5 mm
Hoogte	8,7 mm
Materiaal oppervlak	Beton
Materiaal magneetkern	AlNiCo

Producttype

Potmagneet

---

**Accessoires**

Platte potmagneet met beschermplaat Ø 29 mm

085944 29