

**Potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geen vermindering van de magneetkracht bij bewerking van de stalen mantel.**
- **Gerichte magneetkracht naar beneden door inbedding in aluminium ring.**
- **Bevestigingsschroefdraad in magneetoppervlak.**
- **Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Toepassing:

Montage in apparaten, voor vasthouden of heffen.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	61 N
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Hoogte	25 mm
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop	M6 mm
Materiaal oppervlak	Beton
Ø	27 mm

Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet

Accessoires

Potmagneet met beschermplaat Ø 27 mm	085940 27
--------------------------------------	-----------