

**TMSERROR, Korrelvergelijking: 40mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5880 40 |
| GTIN | 4067263137795 |
| Artikelklasse | 00N |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijpwals Ø 100x100 mm met waaivormige plaatsing van de lamellen. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.
als 568480.

Sinusvormig gelegd schuurvlies zonder gesneden rand.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts **één** slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Toepassing:

Golfvormig vlies – voor het aanzetvrij matten en polijsten (**als 568480**).

Inhoud:

8 Walsen / verpakking.

Levering:

Hangslot met 3 sleutels.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100x50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Wals-Ø | 100 mm |
| Walsbreedte | 100 mm |
| Productnaamattribuut | Ø 100×100 mm |
| Producttype | Vlies-lamellenslijpwals |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm

085880 40