



Precisie-cilinderslot verschillend sluitend, Behuizing-Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5850 40
GTIN	
Artikelklasse	00N

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchromd, dubbele vergrendeling.

Serie 217 Karat is niet in speciale uitvoeringen leverbaar.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Functie:

Verskillend sluitend betekent dat de sleutel slechts **één** slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.

Technische beschrijving

Materiaal van de behuizing	Messing
Sluitwerk	roestvrijstalen precisiesluitwerk
Sluiting	verschillend sluitend
geschikt voor sluitsystemen	nee
geschikt voor cilinderhuizen	nee

Aantal sleutels	20
Materiaal beugels	Staal, verchroomd
Beugel gehard	ja
Serie	217 Karat
Beugel-Ø	6 mm
Behuizing-Ø	40 mm
Beugel dubbel vergrendeld met sleutelgatafdekking	ja
Aantal sloten	10
Producttype	Hangslot

Accessoires

Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm

085850 40