

Garant**GARANT GreenPlus Finisher, Inhoud (ml of l): 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8004 500
GTIN	4067263137825
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **ontvetter en finisher** voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassen, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen.

Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen.

Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverduunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Technische beschrijving

Uitvoering	Sproeifles
------------	------------

pH-waarde	11,4
Dichtheid	0,99 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Kookpunt	80 °C
Inhoud	0,5 l
Vlampunt	38 °C
Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Producttype	Universele reiniger

Accessoires

GARANT GreenPlusFinisher Inhoud (ml of l) 500	088004 500
---	------------