

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Inhoud (ml of l): 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Extremе ontvettingskracht door hybride technologie. Ingebrante verontreinigingen, speciale vetten, oliën, roet, rubberdeeltjes, bitumen, wassen en pasta's worden door middel van plantenextracten losgemaakt en door de tensidetechnologie snel van het oppervlak verwijderd. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

Power Force is een waterige, schuimarme reiniger, gebaseerd op duurzame grondstoffen. Door de natuurlijke materialen worden verontreinigingen krachtig opgelost zonder de oppervlakken aan te tasten. Een aangename geur, de afwezigheid van oplosmiddelen en VOC maakt dit een perfecte begeleider voor krachtig, veilig werken. Power Force is een effectief alternatief voor oplosmiddelen. Naast de handmatige toepassing kan het ook in onderdelenreinigingsapparaten worden ingebouwd. Bij deze toepassing kan de reiniger meerdere keren worden gebruikt en ondersteunt deze het circulaire gedachtegoed. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar voorkomt ook verspilling. Door de NSF-certificering is de reiniger niet alleen toepasbaar in het onderhoud, maar ook in de levensmiddelenindustrie.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Technische beschrijving

Inhoud	0,5 l
Dichtheid	1,007 g/cm ³
Vorm	vloeibaar
Kookpunt	100 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Uitvoering	Sproeifles
Kleur	transparant
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Temperatuur toepassingsgebied	2 - 40 °C
pH-waarde	10,5 - 11
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger

Accessoires

GARANT GreenPlusPower Force Inhoud (ml of l) 500	088006 500
--	------------