

Garant**GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AC, zuur, Inhoud: 5l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8018 5
GTIN	4067263137887
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT GreenPlus **ultrasone reiniger** - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn **markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij**. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.

Sonic Cleaner AC - **zuur, geurloos** reinigingsconcentraat, gebruikt voor het ontroesten van ijzermaterialen. Kalk, oxiden en minerale afzettingen kunnen nog steeds worden verwijderd.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.

Roest, kalk, oxiden, minerale afzettingen, oliën en vetten.

T.b.v.:

Materialen worden bekleed met een moleculaire beschermlaag die tijdelijk bescherming biedt tegen corrosie. Navolgende coating- of hardingsprocessen worden niet beïnvloed.

Technische beschrijving

Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Opslagtemperatuur	20 - 80 °C
Serie	GreenPlus
Inhoud vloeistof	5 l
pH-waarde	2,2
Mengverhouding	5 - 100 %
Productnaamattribuut	zuur
Producttype	Ultrasone krachtreiniger

Accessoires

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AC Inhoud 5 l	088018 5
--------------------------------------------------------------------	----------