



## Led-zaklamp met accu, Type: 150



### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Artikelklasse	00N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

#### Kenmerk:

Inhoud 4 stuks

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met draaglus.

#### Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

## Technische beschrijving

Lichtbundel boost	700 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	LED-lamp
Brandduur	1,5 h
Kop-Ø	28 mm
Accuspanning	3,7 V
IP-klasse	IP 54
Gewicht	95 g
Totale lengte	144 - 154 mm
Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	400 lm
Brandduur boost	30 s
Aantal inbegrepen accu's	4
Lichtstroom stand 2	140 lm
Zaklampfunctie	Focus
CRI-waarde	>80
Accucapaciteit	1,6 Ah
Accu verwisselbaar	ja
Brandduur stand 2	5 h
Producttype	Zaklamp

---

## Accessoires

Led-zaklamp met accu Type 150	081363 150
Reserve-accu 16650	081365 16650