

**Snelkoppeling met inwendige schroefdraad, Aansluit-binnendraad: 3/8inch****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG0171 3/8    |
| GTIN          | 4067263138099 |
| Artikelklasse | 00N           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

**Kenmerk:**

Inhoud 5 stuks

**Technische beschrijving**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Maximale werkdruk    | 35 bar     |
| Doorstroomwaarde     | 1000 l/min |
| Aansluit-binnendraad | 3/8 inch   |
| Producttype          | Koppeling  |

**Accessoires**

Snelkoppelingmet inwendige schroefdraad Aansluit-  
binnendraad 3/8 inch

---

080171 3/8