

**Snelkoppeling met slangaansluiting, Slangaanluiting binnen-Ø: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Technische beschrijving

Slangaanluiting binnen-Ø	6 mm
Doorstroomwaarde	1000 l/min
Maximale werkdruk	35 bar
Producttype	Koppeling

Accessoires

Snelkoppelingmet slangaansluiting Slangaansluiting
binnen-Ø 6 mm

080172 6