

Garant**Veiligheidskoppeling Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0272 13
GTIN	4067263138228
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414 en EN 983.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Opmerking:

Geschikte nippels onder nr. 080290 – 080293.

De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Technische beschrijving

Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	13 mm
Maximale werkdruk	16 bar
Doorstroomwaarde	2250 l/min

Producttype

Koppeling

Accessoires

Veiligheidskoppeling met
slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen-
Ø (nominale maat) 13 mm

080272 13

Nippel met slang aansluiting Set 5-delig Slang aansluiting
binnen-Ø (nominale maat) 13 mm

080292 13