

**HOLEX Pro doorslijpschijf EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 115/250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5355 115/250
GTIN	4067263138440
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-Ø 22,23 mm. Het ijzer-, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de doorslijpschijven zijn qua grootst mogelijke doorslijpcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Dunne doorslijpschijven (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) zijn speciaal geschikt voor snelle, braamvrije snedes met geringe thermische belasting. Bij oudere haakse slijpers moet op exact spannen worden gelet. Doorslijpschijven vanaf 2,0 mm schijfdikte hebben een versterkte zijstabiliteit en stijfheid en een langere levensduur.**
- **Vormen: Doorslijpschijven recht (vorm 41) of met kom (vorm 42).**

Geringe schijfdikte voor een snelle doorslijping zonder krachtoefening.
als 563550.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A60P-BF (als 563550) voor RVS.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A60P-BF
Inhoud	250
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Vorm	41
Schijf-Ø	115 mm
Schijfbreedte	1 mm
Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		

Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	beperkt geschikt
Kunststof, GFK	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

HOLEX Pro doorslijpschijfEXTRA DUN Schijf-Ø 115 mm	563550 115
--	------------