

**KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 29,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235502 29,5
GTIN	4047109024687
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:****Met combischacht.**

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

**Toepassing:**

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie  $\pm 0,2$  mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	SOEX 090408 32-..
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	90 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	29,5
Totale lengte L	174 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	114 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP